


one



ホールに光の魔法をかける

# AP SIGN

アピローゼサイン



## 用途に合わせて 2タイプからチョイス!

### 独自で光りアイキャッチャーとして最適な **バッテリータイプ**

- 本体のスイッチで簡単にランプパターンが変更可能です
- コードレスでどこにでも取付できます
- マグネット内蔵で鉄製部分への取付が容易です  
(取付面を傷つけない安心設計)
- 盗難防止用のフックが取付できます
- 本体に充電器差込口があり電池交換不要です
- 満充電で約16時間の連続点灯ができます
- 市販のスマホ用充電器(microUSB)で充電ができます  
(オプションにて専用5台同時充電器も用意しております)

ランプ動作  
**19**  
パターン



### 呼び出しランプと連動し出玉を直感的にアピールする **呼び出し連動タイプ**



#### 【対呼び出しランプ】

ビッグウォーズパネラ、ビッグウォーズタッチ、ビッグウォーズ、  
ミモザ、ミモザTL、ミモザL、スウォーズLタイプR、超セグ



両面テープで  
かんたん設置

## 両サイドにはシールで様々なアピールが可能!



ホワイトボードシールを貼れば手書きのコメントや台番を書くこともできます!

●ペンは付属していません。


●シールのデザイン例



●デザインデータをoneAホームページにて提供しております。必要な方はダウンロードしてお使いください。



## 外観寸法図/配線図



## 仕様

|         | バッテリータイプ                  | 呼び出し連動タイプ        |
|---------|---------------------------|------------------|
| 型 式     | APS-1                     | APS-2            |
| 電 源 電 圧 | ニッケル水素充電電池※1 (DC2.4~3.0V) | AC24V(50/60Hz共用) |
| 最大消費電力  | 0.55VA                    | 3VA              |
| 製 品 質 量 | 約240g                     | 約280g(ハーネス含む)    |
| 使用温度範囲  | 0~40℃                     | 0~40℃            |
| 設計寿命※2  | 充電回数約 500回                | —                |
| 充 電 時 間 | 約3時間                      | —                |
| 付 属 品   | デザインシール                   | —                |

※1 ニッケル水素充電電池は交換できません。  
 ※2 設計寿命は製品の寿命を保証するものではありません。



●上記の図は呼び出し連動タイプです。バッテリータイプには表示用中継ハーネス、呼出側ALLSハーネス、電源渡り線はついていません。

## 株式会社oneA (ワンエー)

本社 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東3丁目30-20  
 TEL. 06 (6962) 7771代 FAX. 06 (6967) 3020  
 ・本社工場 ・鶴見工場

仙台営業所 TEL.022(786)0277代 FAX.022(786)2575  
 東京営業所 TEL.03(3949)7155代 FAX.03(3949)7886  
 横浜営業所 TEL.045(476)2577代 FAX.045(476)2550  
 名古屋営業所 TEL.052(709)3332代 FAX.052(709)3373  
 大阪営業所 TEL.06(6967)3330代 FAX.06(6967)7774  
 福岡営業所 TEL.092(432)1011代 FAX.092(432)1033  
 お客様サポートセンター TEL.06(6967)3363



ISO認証範囲:  
 本社・本社工場・  
 鶴見工場・大阪営業所

詳しくはホームページをご覧ください  
 ホームページアドレス <http://www.one-a.co.jp>

商品のお問い合わせは

デザインシール

寸法：W30×H110mm

